

FICHE TECHNIQUE



COUCHES BEBE

BELLA BABY HAPPY AVEC OREILLES ELASTIQUES



I. DESCRIPTION

Coussin absorbant en pulpe de cellulose avec superabsorbant (SAP). Voile de distribution (EDS*) de couleur blanche. Barrières latérales le long du coussin absorbant en non-tissé élastique empêchant des fuites dans la zone inguinale. Oreilles élastiques sur les côtés dans la partie arrière du produit. Deux fixations velcros non-élastiques multi-repositionnables. Bande colorée devant facilitant de repositionner les velcros. Couche isolante – film laminé perméable à la vapeur. Indicateur d'humidité (à colle) jaune qui change en bleu au moment de la saturation de la couche. Découpe spéciale cordon ombilical en taille: *Before Newborn* et *Newborn*.

*Extra Dry System

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Matière première/taille	Before Newborn T0	Newborn T1	Mini T2
cellulose	✓	✓	✓
superabsorbant	✓	✓	✓
film laminé blanc perméable à la vapeur - <i>soft</i>	✓	✓	✓
non-tissé externe : hydrophile	✓	✓	✓
non-tissé de protections: hydrophobe	✓	✓	✓
non-tissé de distribution - blanc	✓	✓	✓
non-tissé hydrophile autour du coussin absorbant	✓	✓	✓
papier buvard hygiénique renfermant le coussin absorbant	✓	✓	✓
fils en élastomère au niveau du périnée et dans les barrières latérales	✓	✓	✓
velcro non-élastique	✓	✓	✓
bande frontale imprimée	✓	✓	✓
colles <i>hot-melt</i>	✓	✓	✓
indicateur d'humidité à colle (jaune) changeant en bleu au moment de la saturation de la couche	✓	✓	✓
matériel élastique (oreilles élastiques)	✓	✓	✓
non-tissé hydrophobe SMS (oreilles non-élastiques)	✓	✓	✓
découpe cordon ombilical	✓	✓	

Matière première / taille	Midi T3	Maxi T4	Maxi Plus T4+	Junior T5	Junior Extra T6
cellulose	✓	✓	✓	✓	✓
superabsorbant	✓	✓	✓	✓	✓
film laminé blanc perméable à la vapeur - <i>soft</i>	✓	✓	✓	✓	✓
non-tissé externe bifonctionnel : hydrophobe-hydrophile	✓	✓	✓	✓	✓
non-tissé de protection : hydrophobe	✓	✓	✓	✓	✓
non-tissé de distribution - blanc	✓	✓	✓	✓	✓
non-tissé hydrophile autour du coussin absorbant	✓	✓	✓	✓	✓
papier buvard hygiénique renfermant le coussin absorbant	✓	✓	✓	✓	✓
fils en élastomère au niveau du périnée et dans les barrières latérales	✓	✓	✓	✓	✓
velcro non-élastique	✓	✓	✓	✓	✓
bande frontale imprimée	✓	✓	✓	✓	✓
colles (<i>hot-melt</i>)	✓	✓	✓	✓	✓
matériel élastique (oreilles élastiques)	✓	✓	✓	✓	✓
non-tissé hydrophobe SMS (oreilles non-élastiques dans la partie frontale)	✓	✓	✓	✓	✓

III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale* [mm]	Longueur du coussin absorbant* [mm]	Largeur totale* [mm]	Largeur du coussin absorbant** [mm] (avant-milieu-arrière)	Poids suggéré [kg]
Before Newborn T0	310	230	250	95-65-95	< 2
Newborn T1	380	300	290	100-85-100	2 – 5
Mini T2	390	320	290	110-85-110	3 – 6
Midi T3	435	330	310	110-85-110	5 – 9
Maxi T4	475	360	320	110-90-110	8 – 18
Maxi Plus 4+	475	360	320	110-90-110	9 – 20
Junior T5	500	400	335	120-90-120	12 – 25
Junior Extra T6	555	430	335	120-90-120	16 +

* tolérance dimensionnelle ±10 mm

** tolérance dimensionnelle du coussin absorbant ±5 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g] pas moins de	Absorption [g] pas moins de (selon ISO 11948-1)	Rétention [g] (selon NAFC)
Before Newborn T0	13,0	220	90
Newborn T1	19,1	390	190
Mini T2	22,0	490	240
Midi T3	25,2	560	270
Maxi T4	29,7	715	340
Maxi Plus T4+	30,2	725	350
Junior T5	33,0	800	370
Junior Extra T6	36,8	890	460

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Before Newborn T0	BB-054-BF46-011	46	8	40	Carton
	BB-054-NB01-011	1	16	200	Carton
Newborn T1	BB-054-NB42-016	42	4	60	Carton
	BB-054-NB78-004	78	4	30	Carton
Mini T2	BB-054-MI01-010	1	16	200	Carton
	BB-054-MI38-014	38	4	60	Carton
	BB-054-MI78-008	78	4	30	Carton
	BB-054-MI02-006	156	-	50	Happy Pack
Midi T3	BB-054-MU01-014	1	16	200	Carton
	BB-054-MU13-012	13	12	42	Carton
	BB-054-MU32-007	32	6	36	Carton
	BB-054-MU52-007	52	4	50	Carton
	BB-054-MU72-004	72	4	30	Carton
	BB-054-MU02-017	144	-	60	Happy Pack

Maxi T4	BB-054-LU01-012	1	16	160	Carton
	BB-054-LU12-018	12	12	44	Carton
	BB-054-LU27-014	27	6	36	Carton
	BB-054-LU46-008	46	4	50	Carton
	BB-054-LU66-008	66	4	28	Carton
	BB-054-LU02-019	132	-	49	Happy Pack
Maxi Plus T4+	BB-054-LX01-010	1	16	160	Carton
	BB-054-LX12-011	12	12	44	Carton
	BB-054-LX25-011	25	6	40	Carton
	BB-054-LX44-007	44	4	50	Carton
	BB-054-LX62-013	62	4	28	Carton
	BB-054-LX02-015	124	-	49	Happy Pack
Junior T5	BB-054-JU01-012	1	16	160	Carton
	BB-054-JU10-020	10	12	44	Carton
	BB-054-JU21-014	21	6	44	Carton
	BB-054-JU42-007	42	4	40	Carton
	BB-054-JU58-021	58	4	24	Carton
	BB-054-JU02-021	116	-	49	Happy Pack
Junior Extra T6	BB-054-JX01-010	1	16	160	Carton
	BB-054-JX18-010	18	6	50	Carton
	BB-054-JX38-009	38	5	36	Carton
	BB-054-JX54-014	54	4	28	Carton
	BB-054-JX02-008	108	-	49	Happy Pack

Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les couches soient stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5 °C et 35 °C et l'humidité $\leq 70\%$. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Date limite d'utilisation: 60 mois.

Élaboré par : Ilona Bogacka, Technologue

Ilona Bogacka

Ilona Bogacka
specjalista ds. technologicznych

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
d/s Produkcji i Rozwoju
Technologii Grupy TZMO
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 01.02.2023