



## Toprinse Clean

### PRODUIT TENSIO ACTIF ECOLABELLISE POUR LE SECHAGE AUTOMATIQUE DE LA VAISSELLE

Les machines modernes peuvent disposer de séchage à air chaud facilitant le séchage de la vaisselle. Toprinse Clean possède une formulation adaptée à ces machines pour tous types de vaisselle.

Sa formule est spécialement étudiée pour une efficacité maximale en eau douce à mi-dure. Avec une eau douce ou partiellement adoucie, Toprinse Clean permet d'obtenir des résultats sans traces ni résidus se séchage. La verrerie est étincelante.

Toprinse Clean, écolabellisé Swan, donne d'excellentes performances de séchage tout en réduisant l'impact sur l'environnement.


**Domaine d'application :** Pour tout type de vaisselle.

- **Propreté** – De la vaisselle éclatante dans de larges conditions de qualité d'eau.
- **Sécurité** – Composants et emballage du produit respectueux de l'environnement.
- **Efficacité** – Evite le séchage manuel de la vaisselle.



Le label nordique SWAN est décerné par un organisme indépendant international créé par les pays nordiques. Il est en collaboration étroite avec l'organisme responsable de l'Ecolabel Européen. Il garantit des standards en terme d'environnement. L'objectif de SWAN est de fournir aux consommateurs des produits respectueux de l'environnement

#### MODE D'UTILISATION



1. Lire l'étiquette du produit.
2. Porter les équipements de protection appropriés.
3. Changer de bidon lorsque l'alarme sonne.
4. Retirer la canne d'aspiration, mettre un nouveau bidon en place, ouvrir le bouchon et mettre la canne sur le nouveau bidon.
5. Si aucune alarme n'est installée, vérifier régulièrement le niveau de produit dans le bidon

#### CONFORMITE

**Toprinse Clean** est conforme au décret n°98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

#### RECOMMANDATION

Pour réduire la pollution et économiser l'eau et l'énergie sélectionner les cycles basse température, bien remplir la machine et ne pas surdoser le produit

**Certificat écolabel disponible sur simple demande**

#### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

**Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.**

#### SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com)

#### STOCKAGE

A conserver entre 0 et 40°C.  
pH pur : environ 5

#### CONDITIONNEMENT

2 x 5 L, 20 L, 200 L

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour développer la meilleure utilisation de Toprinse Clean .

Pour vos commandes et interventions :  
NUMERO VERT : 0800 03 30 02  
FAX VERT : 0800 84 15 16

Code FT 9046380/12-09

**Ecolab**  
23, Avenue Aristide Briand CS 70107  
94112 Arcueil Cedex  
Tél : 01 49 69 65 00

[www.fr.ecolab.eu](http://www.fr.ecolab.eu)