

## FICHE TECHNIQUE



### COUCHES BEBE

#### BELLA BABY HAPPY

*Soft & Delicate*



## I. DESCRIPTION

Coussin absorbant en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Voile de distribution (EDS\*) de couleur blanche. Barrières latérales le long du coussin absorbant en non-tissé élastique empêchant des fuites dans la zone inguinale. Oreilles élastiques sur les côtés dans la partie arrière du produit. Deux fixations velcros non-élastiques multi-repositionnables. Bande en non-tissé transparente facilitant le multi-repositionnement des velcros. Couche isolante – film laminé perméable à la vapeur. Indicateur d'humidité (à colle) jaune qui change en bleu au moment de la saturation de la couche. Découpe spéciale cordon ombilical en taille: *Before Newborn* et *Newborn*.

\*Extra Dry System

## II. MATIÈRES PREMIÈRES

| Matière première/taille                                                                         | Before Newborn T0 | Newborn T1 | Mini T2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| cellulose                                                                                       | ✓                 | ✓          | ✓       |
| superabsorbant                                                                                  | ✓                 | ✓          | ✓       |
| film laminé blanc perméable à la vapeur – <i>soft</i> blanc avec l'impression                   | ✓                 | ✓          | ✓       |
| non-tissé externe : hydrophile                                                                  | ✓                 | ✓          | ✓       |
| non-tissé de protections: hydrophobe                                                            | ✓                 | ✓          | ✓       |
| non-tissé de distribution - blanc                                                               | ✓                 | ✓          | ✓       |
| non-tissé hydrophile autour du coussin absorbant                                                | ✓                 | ✓          | ✓       |
| non-tissé hydrophile renfermant le coussin absorbant                                            | ✓                 | ✓          | ✓       |
| fils en élastomère au niveau du périnée et dans les barrières latérales                         | ✓                 | ✓          | ✓       |
| velcro non-élastique                                                                            | ✓                 | ✓          | ✓       |
| bande frontale transparente                                                                     | ✓                 | ✓          | ✓       |
| colles <i>hot-melt</i>                                                                          | ✓                 | ✓          | ✓       |
| indicateur d'humidité à colle (jaune) changeant en bleu au moment de la saturation de la couche | ✓                 | ✓          | ✓       |
| matériel élastique (oreilles élastiques)                                                        | ✓                 | ✓          | ✓       |
| non-tissé hydrophobe (oreilles non-élastiques)                                                  | ✓                 | ✓          | ✓       |
| découpe cordon ombilical                                                                        | ✓                 | ✓          |         |

| Matière première / taille                                                                       | Midi<br>T3 | Maxi<br>T4 | Maxi Plus<br>T4+ | Junior<br>T5 | Junior<br>Extra<br>T6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------------|
| cellulose                                                                                       | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| superabsorbant                                                                                  | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| film laminé blanc perméable à la vapeur - <i>soft</i>                                           | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| non-tissé externe bifonctionnel : hydrophobe-hydrophile                                         | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| non-tissé de protection : hydrophobe                                                            | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| non-tissé de distribution - blanc                                                               | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| non-tissé hydrophile autour du coussin absorbant                                                | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| non-tissé hydrophile renfermant le coussin absorbant                                            | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| fil en élastomère au niveau du périnée et dans les barrières latérales                          | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| velcro non-élastique                                                                            | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| bande frontale transparente                                                                     | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| colles ( <i>hot-melt</i> )                                                                      | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| indicateur d'humidité à colle (jaune) changeant en bleu au moment de la saturation de la couche | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| matériel élastique (oreilles élastiques)                                                        | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |
| non-tissé hydrophobe (oreilles non-élastiques)                                                  | ✓          | ✓          | ✓                | ✓            | ✓                     |

### III. DIMENSIONS

| Taille            | Longueur totale* [mm] | Longueur du coussin absorbant* [mm] | Largeur totale* [mm] | Largeur du coussin absorbant** [mm]<br>(avant-milieu-arrière) | Poids suggéré [kg] |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Before Newborn T0 | 310                   | 230                                 | 250                  | 95-65-95                                                      | ≤ 2                |
| Newborn T1        | 380                   | 300                                 | 290                  | 100-85-100                                                    | 2 – 5              |
| Mini T2           | 390                   | 320                                 | 290                  | 110-85-110                                                    | 3 – 6              |
| Midi T3           | 435                   | 330                                 | 310                  | 110-85-110                                                    | 5 – 9              |
| Maxi T4           | 475                   | 360                                 | 320                  | 110-90-110                                                    | 8 – 14             |
| Maxi Plus 4+      | 475                   | 360                                 | 320                  | 110-90-110                                                    | 9 – 15             |
| Junior T5         | 500                   | 400                                 | 335                  | 120-90-120                                                    | 11 – 18            |
| Junior Extra T6   | 555                   | 430                                 | 335                  | 120-90-120                                                    | 15 +               |

\* tolérance dimensionnelle ±10 mm

\*\* tolérance dimensionnelle du coussin absorbant ±5 mm

### IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

| Taille            | Poids [g]<br>pas moins de | Absorption [g] pas moins de<br>(selon ISO 11948-1) | Rétention [g]<br>(selon NAFC) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Before Newborn T0 | 12,6                      | 220                                                | 90                            |
| Newborn T1        | 15,7                      | 270                                                | 110                           |
| Mini T2           | 18,7                      | 410                                                | 150                           |
| Midi T3           | 21,4                      | 490                                                | 190                           |
| Maxi T4           | 25,8                      | 670                                                | 280                           |
| Maxi Plus T4+     | 26,8                      | 700                                                | 300                           |
| Junior T5         | 28,5                      | 740                                                | 310                           |
| Junior Extra T6   | 31,9                      | 860                                                | 370                           |

### V. CONDITIONNEMENT

| Taille            | Référence       | Qté de pièces /<br>sachet | Qté de sachets /<br>carton | Qté de cartons<br>/ palette | Type<br>d'emballage<br>de transport |
|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Before Newborn T0 | BB-054-BF46-W02 | 46                        | 8                          | 40                          | Carton                              |
|                   | BB-054-BF46-SA1 | 46                        | 8                          | 40                          | Carton                              |
| Newborn T1        | BB-054-NB01-W01 | 1                         | 16                         | 200                         | Carton                              |
|                   | BB-054-NB42-W01 | 42                        | 8                          | 40                          | Carton                              |
|                   | BB-054-NB82-W01 | 82                        | 6                          | 24                          | Carton                              |
| Mini T2           | BB-054-MI01-W01 | 1                         | 16                         | 200                         | Carton                              |
|                   | BB-054-MI38-W01 | 38                        | 8                          | 40                          | Carton                              |
|                   | BB-054-MI78-W01 | 78                        | 6                          | 24                          | Carton                              |
|                   | BB-054-MI02-W01 | 156                       | -                          | 70                          | Carton                              |
| Midi T3           | BB-054-MU01-W01 | 1                         | 16                         | 200                         | Carton                              |
|                   | BB-054-MU16-W01 | 16                        | 12                         | 52                          | Carton                              |
|                   | BB-054-MU50-W01 | 50                        | 6                          | 36                          | Carton                              |
|                   | BB-054-MU70-W01 | 70                        | 4                          | 40                          | Carton                              |
|                   | BB-054-MU02-W01 | 140                       | -                          | 80                          | Carton                              |

|                 |                 |     |    |     |        |
|-----------------|-----------------|-----|----|-----|--------|
| Maxi T4         | BB-054-LU01-W01 | 1   | 16 | 160 | Carton |
|                 | BB-054-LU14-W01 | 14  | 12 | 48  | Carton |
|                 | BB-054-LU44-W01 | 44  | 6  | 35  | Carton |
|                 | BB-054-LU62-W01 | 62  | 5  | 30  | Carton |
|                 | BB-054-LU02-W01 | 124 | -  | 56  | Carton |
| Maxi Plus T4+   | BB-054-LX01-W01 | 1   | 16 | 160 | Carton |
|                 | BB-054-LX13-W01 | 13  | 12 | 48  | Carton |
|                 | BB-054-LX40-W01 | 40  | 6  | 35  | Carton |
|                 | BB-054-LX56-W01 | 56  | 3  | 54  | Carton |
|                 | BB-054-LX02-W01 | 112 | -  | 63  | Carton |
| Junior T5       | BB-054-JU01-W01 | 1   | 16 | 160 | Carton |
|                 | BB-054-JU12-W01 | 12  | 12 | 52  | Carton |
|                 | BB-054-JU38-W01 | 38  | 5  | 36  | Carton |
|                 | BB-054-JU52-W01 | 52  | 6  | 24  | Carton |
|                 | BB-054-JU02-W01 | 104 | -  | 63  | Carton |
| Junior Extra T6 | BB-054-JX01-W01 | 1   | 16 | 160 | Carton |
|                 | BB-054-JX34-W02 | 34  | 5  | 36  | Carton |
|                 | BB-054-JX48-W01 | 48  | 4  | 36  | Carton |
|                 | BB-054-JX02-W01 | 96  | -  | 70  | Carton |

Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

## VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les couches soient stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5°C et 35°C et l'humidité  $\leq 70\%$ . Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

## VII. AUTRES

Date limite d'utilisation: 60 mois.

Élaboré par : Ilona Bogacka, Technologue

**Ilona Bogacka**

*Ilona Bogacka*

specjalista ds. technologicznych

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

**DYREKTOR**  
d/s Produkcji i Rozwoju  
Technologii Grupy TZMO  
*Tomasz Przybylski*

Date de rédaction du document : le 18.04.2023